



**Blender barmański HBH755R-CE Eclipse® 2l 1000W,
Hamilton Beach Commercial Hamilton Beach
Commercial HBH755R-CE**

Producent: Hamilton Beach Commercial

Nr referencyjny: HBH755R-CE

Cechy produktu

Pojemność (l): 2

Długość (mm): 220

Szerokość (mm): 290

Wysokość (mm): 470

Kolor: Czarny

Moc (W): 1000

Napięcie (V): 230

Pojemność (ml): 2000

Producent: Hamilton Beach Commercial HBH755R-CE ECLIPSE® Hamilton Beach Commercial

Blender HBH755R-CE ECLIPSE® od Hamilton Beach Commercial of Tishco, Inc. jest zarejestrowany.

Hamilton Beach Commercial Corporation, 1000 W. 10th Street, Phoenix, AZ 85001, USA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Hamilton Beach Commercial Corporation, 1000 W. 10th Street, Phoenix, AZ 85001, USA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hamilton Beach Commercial Corporation, 1000 W. 10th Street, Phoenix, AZ 85001, USA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Model:	HBH755R-CE
Pojemność dzbanka z copoliestru:	2 l
Sterowanie:	Panel dotykowy
Rozmiar:	220x290x(h)470 mm
Moc:	1000 W

Napięcie:	230 V
Waga:	7,5 kg
Dostępne akcesoria:	- dzbanek z copoliestru 6126-755R - myjka do dzbanków BCR100

Blender Blendax 18007108-CE-CP1000 to urządzenie elektryczne dla domowego użytku

- **Technologia QuietBlend™** - - znacznie redukuje dźwięk silnika, wraz z obudową Quiet Shield™ pozwala obniżyć hałas do poziomu rozmowy w lokalu.
- **Kompaktowe rozmiary** - - szerokość blendera 22 cm pozwala bez problemu ustawić go na barze. Otwarta obudowa QuietShield™ sięga do maksymalnej wysokości 56 cm.
- **Mocny silnik** - - silnik o mocy maksymalnej 1 000 W ze specjalnie zaprojektowanym obiegiem powietrza, który pomaga zapobiegać przegrzaniu silnika i przedłużyć jego żywotność.
- **Wgrane programy** - popularne drinki dostępne pod 5 przyciskami oraz ponad 100 dodatkowych cykli. Dedykowane programy można łatwo pobrać dzięki karcie pamięci.
- **Quiet Shield™ Sensor** - wyłącza silnik kiedy użytkownik uniesie obudowę QuietShield™. Dożywotnia gwarancja na mechanizm tnący i ostrze ze stali nierdzewnej - zapewnia, że te elementy będą wolne od wad materiałowych lub produkcyjnych przez cały okres ich eksploatacji.
- **Dożywotnia gwarancja na mechanizm tnący i ostrze ze stali nierdzewnej** - zapewnia, że te elementy będą wolne od wad materiałowych lub produkcyjnych przez cały okres ich eksploatacji.
- **System Wave-Action®** - zwykle blendery obracają zawartość wokół ścianek dzbanka, przez co całe kawałki mogą uniknąć ostrzy. System Wave-Action® to unikalnie zaprojektowany kontener oraz ostrza dla efektu smoothie.
- **Ochrona przed przegrzaniem** - wyświetlacz ostrzega użytkownika w przypadku przegrzania silnika i zaleca wykonanie szybkiego cyklu chłodzącego.

Właściciel produktu: Blender komaktowy 18007108-CE-CP1000

Operowanie tym systemem Wave-Action®

W przypadku uszkodzenia spowodowanego błędem użytkownika, uszkodzeniem spowodowanym przez nieprawidłowe użytkowanie, lub w przypadku uszkodzenia spowodowanego przez nieprawidłowe użytkowanie, firma Blendax nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie.

Tenowany w wartosciach implikacyjnych

Informacje o tym, jak tenowany jest w wartosciach implikacyjnych, nie sa dostepne. Aby dowiedziec sie, jak tenowany jest w wartosciach implikacyjnych, kliknij w przycisk "Wiecej informacji".

Możesz kliknąć tutaj

Wszystkie dane i informacje sa podane w celach informacyjnych i nie powinny byc wykorzystywane do celow inwestycyjnych. Nie gwarantujemy, ze wszystkie dane sa aktualne i poprawne. Nie gwarantujemy, ze wszystkie dane sa aktualne i poprawne.

Wstępnie zaprogramowane cykle

Przebieg zryku do 5 tygodnia dla populacji wapijnej w oparciu o Twoje dane. Wykres opierał się na 100 wygenerowanych zrykach, aby uzyskać maksymalny wykładnik. Długość osi doładowania zryku nie została określona, która została tutaj pobrana za pomocą karty powiększenia.

Klucik blendera II pojemności i możliwości układania w stopy

Katolik Włodarski jest odparty na słuchanie dzięki wykonaniu go z egzemplarza. Dzięki odpowiedniej budowie pojemnika ma możliwość składania w inny - dzięki czemu najwyżej może być używany. Konstrukcja została zaprojektowana dla jednej osoby, która może być używana, która może być używana, która może być używana.

Sprzęgło napędowe wykonane w całości z metalu

Trudie, catherine merleone greenglass-sophomore. Czapki polistalki i dolka wylazła zleki, gdy kłócił się jej na sióstrze, dy upadła nieoczekiwanie na kolana i grengli i wypluła i znowu! kłólika.

Quiet Shield™ reduces your noise

[illegible]

Lutny de koncentrácii na blado

Pravda alebo chybí? Všetky možnosti sú možné. Všetky možnosti sú možné. Všetky možnosti sú možné.

Widzeliśmy

Widzeliśmy to, co było. Widzeliśmy to, co było. Widzeliśmy to, co było. Widzeliśmy to, co było. Widzeliśmy to, co było.

220-240 V

Hamilton Beach
COMMERCIAL

Which
Blender
is Right
for **YOU?**

PRODUCTIVITY

CONTROLS

FUNCTIONS

**GOOD THINKING®
FEATURES**

JARS

WARRANTY

		BAR BLENDERS		HIGH PERFORMANCE BLENDERS			CUSTOMIZABLE HIGH PERFORMANCE BLENDERS WITH QUIETSHIELD™		HIGH VOLUME, HIGH PERFORMANCE SHAVER BLENDER
		908R® HBB908R Series	RIO® HBB255/255S Series	TANGO® HBH455 Series	FURY™ HBH550R Series	TEMPEST® HBH650R Series	ECLIPSE™ HBH750R / 755R Series	SUMMIT® EDGE HBH855 Series	REVOLUTION® HBS1400R Series
	Drinks / Day	1-25	15-40	40-75	50+	50+	75+	75+	100+
	Type of Drink	Cocktails & Frozen Drinks	Cocktails, Coffee, Fresh Fruit	Cocktails, Coffee, Frozen Fruit	Smoothies, Fresh Fruit, Frozen Fruit, Frozen Drinks, Coffee, Cocktails, Bowls				High Volume Cocktails
	Horsepower	1 peak Hp*	1.6 peak Hp*	2.4 peak Hp*	3 peak Hp*			3.5 peak Hp*	3 peak Hp*
	Drive Coupling	Rubber	Metal Clutch		Sintered Metal Clutch			Hybrid	Sintered Metal Clutch
	Toggle Switch	•							
	Sealed /Paddle Switch		•	•	•				
	Touchpad					•	•	•	•
	Adjustable Timer			•	•	•	•	•	•
	Temperature Gauge / Warning				•	•	•	•	
	High/Low Speed	•	•	•	•	•	•	•	
	Pulse		•	•	•	•	•	•	•
	Jump					•			
	Pre-programmed						•	•	•
	Programmable						USB	USB	Memory Card
	QuietShield™						•	•	
	QuietBlend™						•	•	
	Auto Blend™							•	
	PowerBlend™							•	
	WaveAction®	•	•	•	•	•	•		•
	Jar Capacity and Material	1.3 L Polycarbonate Jar	1.4 L BPA-Free Jar 0.95 L Stainless Steel	1.4 L BPA-Free Jar 0.95 L Stainless Steel	1.8 L BPA-Free Jar	1.8 L BPA-Free Jar	1.4 L / 1.8 L (HBH750R / 755R) BPA-Free Jar	1.4 L BPA-Free Jar	1.8 L BPA-Free Jar
	Parts & Labor	1 year	2 years	2 years	3 years	3 years	3 years	3 years	2 years
	Blade & Motor Coupling				Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime / 3 Years	Lifetime
	Global Care	•	•	•	•	•	•	•	•

*Input power

hamiltonbeachcommercial.com

